

HFF stål spikplatta



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

DESIGN

Enkel installation

Inga speciella verktyg behövs

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Material: Fjäderstål

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd (L)	Sexkantsbredd (W)
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	#6	20 MILJONER EURO	50mm	27 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, #8	25 MILJONER EURO	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M.	50mm	17 mm
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	#5	15 MILJONER EURO	50mm	22 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Antal i förpackningen
EL1820HFF	152860	5 mm	100
EL2225HFF	154420	5 mm	75
EL1012HFF	152840	5 mm	100
EL1416HFF	152850	5 mm	100

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE