


19" frontpanel för termostat med digital display, 1 U



19" frontpanel för termostat med digital display, 1 U

DESIGN

19-tums frontpanel, 1 U, med urkoppling för termostat med digital display

Tillbehörstyp: Frontpanel



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Montage	EMC-skydd	Material	Främre finish	Bakre finish
30118-267	19-tums frontpanel	Skrivas på front	Nej	Aluminium	Anodiserad	Anodiserad
30118-315	19-tums frontpanel	Skrivas på front	Nej	Aluminium	Lackad	Lackad
30118-360	19-tums frontpanel	Skrivas på front	Nej	Aluminium	Lackad	Lackad

Table 2/3

Katalognummer	Färgkod	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Djup
30118-267		1U	35mm		76mm	3mm
30118-315	RAL 7035	1U	43mm	95HP	483mm	3mm
30118-360	RAL 7021	1U	43mm	95HP	483mm	3mm

Table 3/3

Katalognummer	Antal i förpackningen	Yta
30118-267	1	Anodiserad
30118-315	1	Pulverlackerad

Katalognummer	Antal i förpackningen	Yta
30118-360	1	Pulverlackerad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.