

CPCI Power Backplane med P 47-kontakt

Power Backplane för CompactPCI-tillämpningar. Med strömkontakt P47.

DESIGN

I enlighet med Specifikation för PICMG 2,11 R1.0 CompactPCI Power Interface

I enlighet med Specifikation för PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus

Enkel, parallell eller redundant drift möjlig

Geografisk adress justerbar

Strömförsörjning över krimpkontakter isatta i kontakten, ingen matningsspänning på bakplanet

Strömkabel finns som tillbehör

DC-uttag med elbuggar för extremt låga spänningsfall



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Fackbredd	Kontakttyp
23098-393	Bakplan	1	3U	CompactPCI-effektbakplan med P47	8HP	
23098-396	Bakplan	1	6U	CompactPCI-effektbakplan med P47	8HP	
23098-395	Bakplan	1	6U	CompactPCI-effektbakplan med P47	8HP	
23098-394	Bakplan	2	3U	CompactPCI-effektbakplan med P47	8HP	P47

Table 2/2

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23098-393	(1) P47	SMCQ, 12-stifts, MicroMatch, 10-stifts	39.6mm	1
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12-stifts, MicroMatch, 10-stifts	39.6mm	1
23098-395	(1) P47	SMCQ, 12-stifts, MicroMatch, 10-stifts	39.6mm	1
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12-stifts, MicroMatch, 10-stifts	80.3mm	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE