


MTCA4 frontpanel



AdvancedTCA frontpanel (rostfritt stål) för textilpackning. Skärmade utfyllnadsmoduler används för att stänga oanvända platser.

DESIGN

I enlighet med specifikationerna för MicroTCA.1 och MicroTCA.4

Skärmade utfyllnadsmoduler används för att stänga oanvända platser

Kan skruvas fast; stöds på styrskenan

Tillbehörstyp:	Frontpanel
EMC-skydd:	Ja
Material:	Rostfritt stål
Produktfamilj:	AdvancedMC
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Montage	Packningstyp	Främre finish
21850-102	84.68mm		1	Skrivas på front	Textil	Rå
21850-103	84.68mm		1	Skrivas på front	Textil	Rå
20849-213	95mm	2HP	1	Skrivas på front	Textil	Rå
20849-214	170mm	2HP	1	Skrivas på front	Textil	Rå

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Djup	Bredd
21850-102	Rå	1mm	18.96mm
21850-103	Rå	1mm	28.98mm
20849-213	Rå	0.6mm	8.8mm
20849-214	Rå	0.6mm	8.8mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

