


Panelskruv, Torx



Skrivar med paniskt huvud.

DESIGN

Panelskruv

The star-shaped head prevents cam-out

Material: Stål
Produkttyp: Skruv
Typ: Skruv med pannhuvud



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj	Fungerar med
24571-371	14mm	Zinkpläterad	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-372	10mm	Zinkpläterad	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-148	10mm	Förtennad	100	M2.5		Bakplaner, Testadaptrar
24560-147	7mm	Förtennad	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-135	6mm	Zinkpläterad	100	M4	EuropacPRO	Underrack
24560-161	12mm	Förtennad	100	M2.5		Bakplaner, Testadaptrar
24560-162	14mm	Förtennad	100	M2.5		Bakplaner, Testadaptrar

Katalognummer	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj	Fungerar med
24560-163	16mm	Förtennad	100	M2.5		Bakplaner, Testadapttrar
24560-178	6mm	Förtennad	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpaneler, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Trådlängd	Vridmoment
24571-371	14mm	1.2N·m
24571-372	10mm	1.2N·m
24560-148	10mm	0.3N·m
24560-147	7mm	0.3N·m
24560-135	6mm	1.2N·m
24560-161	12mm	0.3N·m
24560-162	14mm	0.3N·m
24560-163	16mm	0.3N·m
24560-178	6mm	0.3N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

