


Plug-in Unit Kit för FMC, kromaterad, skärmad (textil) med handtag



FMC-ramen är i enlighet med Vita 57,1-specifikationen.
Täcker utskärningen i hela frontpanelen.

DESIGN

I enlighet med Vita 57,1 specifikation

För enkla 69,0 x 76,5 mm eller dubbla 139,0 x 76,5 mm
moduler

AI-Profile plug-in enhet med IEL handtag

EMC-skydd:	Ja
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Frontpanel
Rackbredd:	4HP
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Montage	Packningstyp	Främre finish
20836-253	3U	1	IEL	Skrivas på front	Textil	Anodiserad
20836-254	6U	1	IEL	Skrivas på front	Textil	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	Höjd	Bredd
20836-253	Ledande	Nej	FMC Mezzanine, Vita 57.1	128.4mm	20mm
20836-254	Ledande	Nej	FMC Mezzanine, Vita 57.1	261.8mm	20mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.