

Sats med insticksmodul med IEL-handtag för bakre i/O, skärmad, svart



Plug-in-enhet, med svart handtag för IEL-insats/utsug, 3 U, bakre i/O-enhet. Den U-formade frontpanelen möjliggör avskärmning med textilpackning.

DESIGN

U-formad frontpanel för textilpackning

Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 700 N (per par)

Möjliggör installation av en mikrobrytare

Möjliggör installation av kodpinnar i enlighet med IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

Rackhöjd:	3U
Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)
EMC-skydd:	Ja



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Montage	Packningstyp	Främre finish
20848-751	4HP	1	IEL	Skrivas på baksida, IO	Textil	Anodiserad
20848-752	8HP	1	IEL	Skrivas på baksida, IO	Textil	Anodiserad


Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	Höjd (H)	Bredd (W)
20848-751	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	Höjd (H)	Bredd (W)
20848-752	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4m m	40.3mm

DIAGRAMS

3U



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE