


Plug-in Unit Kit för PMC, kromaterad, skärmad (textil) med handtag



U-formad frontpanel med utskärning för PMC. Skärmbär för textil EMC-packning.

DESIGN

I enlighet med IEEE P1386, PCI-mezzaninekort

För enkla 69,0 x 76,5 mm eller dubbla 139,0 x 76,5 mm moduler

För standarddefinierade i/O-mezzanienmoduler som ansluts till bärarkort

PMC = PCI-mezzaninekort

FPGA = Field Programmable Gate Array

U-profil frontpanel 3 U, 4 HP, med textilpackning

EMC-skärmning för frontpanel och beklädnader för frontpanel

EMC-skydd:	Ja
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Frontpanel
Rackbredd:	4HP
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Montage	Packningstyp	Främre finish
20836-460	3U	1	IEL	Skrivas på front	Textil	Anodiserad
20836-461	6U	1	IEL	Skrivas på front	Textil	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Uppfyller	Yta
20836-460	Ledande	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Anodiserad, Passiverad
20836-461	Ledande	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Anodiserad, Passiverad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.