

Kovová tesnění otvoru

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

VLASTNOSTI

Available in multiple colors and sizes

Oil-resistant gasket provided

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Kód barvy	Tloušťka	Hole Diameter
AS050	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	22mm max
AS050LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	22mm max

Katalogové číslo	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Kód barvy	Tloušťka	Hole Diameter
AS056CB	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056M	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056MSS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	14mm max
AS075	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	27mm max
AS075LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	27mm max
AS075SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	27mm max
AS100	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS100LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	35mm
AS125	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS125LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS125SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	43mm max
AS150	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS150LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	51mm max
AS150SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	51mm max

Table 2/2

Katalogové číslo	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Kód barvy	Tloušťka	Hole Diameter
AS200	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	64mm max
AS200LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS200SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	64mm max
AS250	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS250SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	76mm max
AS300	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS300SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	92mm max
AS350	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS350SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	105mm max
AS400	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS400SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	117mm max
ASPB	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	32mm max
ASPBG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Gray	ANSI 61	1.5mm	22mm max
ASPBGSS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	22mm max
ASPB LG	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	32mm max
ASPBSS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	32mm max

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.