

Samostatně stojící skříně s hygienickým designem, HDF



Řada HDF samostatně stojících skříní s hygienickým designem nVent HOFFMAN je speciálně navržena tak, aby chránila elektrická zařízení v sanitárním prostředí vyžadujícím vysokou úroveň čistoty, a to i při omývání s vysokým tlakem a teplotou a postupech čištění na místě (CIP). Díky hladkým samoodvodňovacím povrchům, konstrukci bez mezer a vysokému stupni ochrany minimalizuje skříně hygienická rizika a pomáhá zkrátit prostoje a zvýšit produktivitu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L. Tělo: 1,5 mm. Rám: 1,5 mm. Dveře: 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm

Přední část s 30stupňovým sklonem zabraňuje hromadění kapalin a pevných částic. Integrované svislé a hloubkové profily s otvorovým rastrem umožňují nastavení montážní desky. Nýtové matice na spodní straně umožňují montáž vyrovnávacích nožek, které jsou k dispozici jako příslušenství

Skládané pod úhlem 8 stupňů na všech stranách. Otevírání 120 stupňů. Přimontované pomocí čtyř pantů, lze je namontovat s pravým i levým otvíráním. (Opracování není nutné.) Včetně rámu dveří s 25mm otvorovým rastrem

Pozinkované ocelové panty se zajišťovacím kolíkem. Vnitřní panty dveří zabraňují hromadění částic, což usnadňuje čištění skříně.

Jednodílné, odnímatelné modré silikonové těsnění s tvarovanými rohy zaručuje správné utěsnění a minimalizuje možnost vniknutí kapalin. Je také snadné jej vyměnit, vyčistit, udržovat a nainstalovat. Navíc odolává množení bakterií a absorpci chemikálií. Silikon vyhovuje normě FDA 21 CFR 177.2600.

Zámek HD z nerezové oceli AISI 316L s modrým silikonovým těsněním. Zámek splňuje normu DIN EN 1672-2:2009. 4bodové rozvorové zamykání. Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně

Standardně nejsou k dispozici žádné otvory, aby se předešlo hygienickým rizikům

Dveře jsou vybaveny samostatnými svařenými zemnicími kolíky. Uzemnění rámu lze dosáhnout pomocí ECF

Splňuje normu IP66/69 | IK10

Broušená nerezová ocel 400, leštěná na Ra < 0,8 µm

Materiál:	Stainless Steel 304
Povrchová úprava:	Leštěná
Tloušťka:	1.5mm
Degree of Slope:	30°

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Height 1	Šířka	Hloubka	Stupeň krytí	Max Subpanel Size
HDF18065	1801mm	2132mm	600mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801mm	2132mm	800mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

