

Průmyslový minichladič, TCW



Miniaturní průmyslový chladič vody zajišťuje přesnost a spolehlivost v kompaktním provedení. Vysoká přesnost chlazení zvyšuje kvalitu výroby, což přináší konzistentnější a špičkové výsledky. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů dle různých potřeb použití. Minichladič má ekologický design s vysoce výkonnými součástmi.

VLASTNOSTI

Hermetický kompresor.

Mosazné trubky chladicího okruhu.

Svařovaný pájený výparník z nerezového plechu.

Vysoce účinná kondenzační smyčka.

Axiální ventilátor.

Kapalinový okruh z neželezného materiálu.

Standardní kapalinový okruh s otevřeným zásobníkem a čerpadlem.

Typ kapalin

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TCW08	900W	1100W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW12	1600W	1900W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW19	2200W	2550W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW31	3000W	3450W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW41	3900W	4450W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Široká škála příslušenství a možností umožňuje řadu konfigurací pro splnění různých požadavků aplikací.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.