

MDRCPT-2 Manual Din Rail Cutting and Punching Tool



VLASTNOSTI

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

RoHS compliant



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Slot Size	Hloubka	Height	Length	Unit Weight
MDRCPT-2	559142	Hliník, Ocel	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm	13 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE