

Dvoudverové skříne z nerezové oceli, ADR



Dvoudverové nástenné skříne z nerezové oceli, ADR, jsou ideální pro instalaci ve stísněných prostorech, kde by jednodverová skříň při otevření dveří zabírala příliš mnoho místa. Dveře skříne rozdělené na dvě křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součásti uvnitř skříní dobře chráněny a skříne se hodí například pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl a pro téměř všechna další prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L Telo: 1.5 mm. Dveře: 2 mm. Montážní panel: Galvanizovaná ocel, 2.5 mm.

Telo: Ohýbané a svarené. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříne laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání der a připevnění AWS konzol pro montáž na zed.

Dveře: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchově montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Utesnění je zajištěno vstříkovaným polyuretanovým těsněním nebo vstříkovaným silikonovým těsněním. Privarené vnitřní M6 cepty, pro montáž přídatných dvířkových profilů MMDP.

Zámek: Přizpůsobený oboustranný 3 mm zámek 3 mm nVent HOFFMAN ze slitiny Zamak s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Táhlové tříbodové uzavírání Zámek z nerezové oceli a další verze jsou k dispozici jako příslušenství.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněný na tlakově přivarených cepech M8 k zadní straně skříne. Všechny panely od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.

Kabelový vstup: Bez otvoru pro kabelové vstupy jako standard pro maximalizaci těsnosti a čistoty.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: Splňuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Dodávka: Skříň s dveřmi, montážním panelem, kovovým klíčem a montážním příslušenstvím.

Další informace: Ve venkovním prostředí, kde hrozí riziko srážek doporučujeme použít strechu proti dešti. V prostředí, kde dochází k rychlým změnám teplot, je potřeba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v části Řízení teploty společnosti nVent HOFFMAN.


Body Thickness: 1.5mm
Tloušťka dveří: 2mm
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Maximální montážní hloubka
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* 3bodové espanoletové zamykání.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE