

Topení pro nebezpečné prostory, DAHHL



Navrženo pro použití na nebezpečných místech, kde elektronické součástky vyžadují ochranu před chladnými teplotami pod bodem mrazu, kondenzací a korozí.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

ATEX, IECEx

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

VLASTNOSTI

K dispozici jsou 50W, 80W, 200W, 300W, 400W a 600W modely

K dispozici jsou kondukční a konvekční typy ohřevu

Provides freeze protection down to -76 F / -60 C

50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment

200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current

Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point

Materiál:	Hliník
Povrchová úprava:	Anodized
Barva:	Black

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Nominální napětí	Heating Capacity	Napětí střídavé
HLTSTAT10C	28mm	23mm	109mm			
HLTSTAT20C	28mm	23mm	109mm			
DAHHL501AC	89mm	41mm	30mm	115V	50W	110V
DAHHL801AC	89mm	41mm	30mm	115V	80W	110V

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Nominální napětí	Heating Capacity	Napětí střídavé
DAHHL4001A	226mm	229mm	61mm	115V	400W	110V
DAHHL6001A	325mm	229mm	61mm	115V	600W	110V
DAHHL6002A	325mm	229mm	61mm	220V	600W	207V
DAHHL4002A	226mm	229mm	61mm	220V	400W	207V
DAHHL300AC	325mm	229mm	61mm	115V	300W	110V
DAHHL200AC	226mm	229mm	61mm	115V	200W	110V

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE