

Panel OICP s částí pro rozšíření dveří, OIDES

Hliníková ovládací skříň s nastavovacím rámem na pantech a rozhraním pro obsluhu, OIDES, má predvrtané vzory derování umožňující požadované upevnění k otocnému ramenu a oddělitelný přední plát, se stupněm krytí IP 65. Nastavovací rám zvětšuje hloubku panelu o 55 mm. Součásti lze snadno namontovat díky oddělitelnému přednímu plátu, ale jsou také snadno přístupné po otevření předního nastavovacího rámu na pantech. Bocní kliky na skříni umožňují snadný pohyb skříně do požadované provozní polohy. Hliníkové tělo odvádí teplo lépe než tělo z měkké oceli, takže nemusí být nutná dodatečná ventilace.

VLASTNOSTI

Popis: Panel OICP s profilem pro rozšíření dveří na pantech. Zvyšuje hloubku panelu OICP o 55 mm. Na stranách profilu pro rozšíření dveří je vybaven profily se svorkami.

Materiál: Tělo a profil pro rozšíření dveří: Al Mg Si05. Zadní stěna: Al Mg. Rohy: Al Si12.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 65.

Povrch: Tělo, profil pro rozšíření dveří a zadní stěna: eloxovaný hliník Rohy: RAL 7016.

Množství v balení: Panel OICP se zadní stěnou, profilem pro rozšíření dveří, externími panty a systémem zamykání.

Materiál:	Hliník
Barva:	Anthracite Gray
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7016

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka
OIDES355205	354mm	525mm	55mm
OIDES395205	398mm	525mm	55mm
OIDES343905	345mm	395mm	55mm
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES414705	415mm	470mm	55mm
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE