

Hygienic Design-gulvskabet, HDF



nVent HOFFMANs gulvskab i hygiejnisk design i HDF-serien er specielt udviklet til at beskytte elektrisk udstyr i sanitære miljøer, der kræver grundig rengøring, herunder under højt tryk, spuling ved høje temperaturer og CIP-procedurer (Clean-in-Place). Med selvdrænende, glatte overflader, design uden huller og høj beskyttelsesgrad minimerer skabet hygiejnerisici, reducerer nedetiden og øger produktiviteten.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L forsløbet rustfrit stål. Skab: 1,5 mm ramme: 1,5 mm dør: 2 mm monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål

30-graders skrånende top forhindrer væske og partikler i at samles eller akkumulere. Integrerede vertikal- og dybdeprofiler med hulmønster muliggør justering af monteringsplade. Nittemøtrikker i bunden gør det muligt at montere nivelleringsfødder, som fås som tilbehør

Foldet med en skrå vinkel på 8 grader på alle sider. Åbning 120 grader. Monteret med fire hængsler og kan monteres til at åbne fra venstre eller højre. (Maskinbearbejdning er ikke påkrævet.) Inklusive dørørramme med 25 mm hulmønster

Zinkbelagte stålhængsler med låsestift. Indvendige dørhængsler forhindrer partikler i at ophobe sig, hvilket gør skabet nemt at rengøre.

Den aftagelige blå silikonepakning i ét stykke med støbte hjørner er med til at sikre korrekt forsegling og mindske risikoen for indtrængning af væske eller snavs. Pakningen er også nem at udskifte, rengøre, vedligeholde og montere, og den modstår bakterievækst og kemisk absorption. Silikonen er kompatibel med FDA 21 CFR 177.2600.

HD-lås fremstillet af rustfrit stål AISI 316L med blå silikonepakning. Låsen er i overensstemmelse med standarden DIN EN 1672-2:2009. Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabet indvendigt

Ingen åbninger som standard for at minimere hygiejnerisici

Døren er udstyret med separate svejsede jordforbindelsestappe. Jording til rammen kan opnås ved hjælp af ECF

I overensstemmelse med IP 66/69 | IK10

400 slebet rustfrit stål, poleret til $Ra < 0,8 \mu m$.

Materiale: Stainless Steel 304
Finish: Poleret

Tykkelse: 1.5mm
Degree of Slope: 30°

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Height 1	Bredde	Dybde	Beskyttelsesgrad	Max Subpanel Size
HDF18065	1801mm	2132mm	600mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801mm	2132mm	800mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.