

# Klimatizační jednotka se stropní instalací, DEK



Tato stropní chladicí jednotka DEK se stupněm krytí IP54 zajišťuje chlazení jedné skříně nebo celé sestavy podle požadavků na chlazení a požadované úrovně spotřeby energie. Je umístěna nahoře na skříni a představuje vynikající řešení v případech, kdy není dostatek místa na dveřích nebo na bočních panelech.

## VLASTNOSTI

Povrchová úprava: U verzí z pozinkované oceli RAL 7035

Teplotní limity vně: +20 °C až 55 °C\* | +20 °C až 50 °C

Teplotní limity uvnitř: +20 °C až +50 °C

Množství v balení: 1



## SPECIFIKACE

Table 1/3

| Katalogové číslo | Chladicí kapacita, L35L35 | Chladicí kapacita, L35L50 | Nominální napětí | Počet fází | Frequency | Chladivo |
|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| DEK04BTU9        | 410W                      | 240W                      | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK04BTUB        | 410W                      | 240W                      | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK08BTU9        | 820W                      | 680W                      | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK08BTUB        | 820W                      | 680W                      | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK12BTU9        | 1150W                     | 900W                      | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK12BTUB        | 1150W                     | 900W                      | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK15BTU9        | 1550W                     | 1200W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK15BTUB        | 1550W                     | 1200W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK20BT09        | 2050W                     | 1560W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK20BT0B        | 2050W                     | 1560W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK20LT09        | 2050W                     | 1560W                     | 400V             | 3Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK20LT0B        | 2050W                     | 1560W                     | 400V             | 3Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK20NTU9        | 2050W                     | 1560W                     | 460V             | 3Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK20NTUB        | 2050W                     | 1560W                     | 460V             | 3Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK30BT09        | 2900W                     | 2250W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |

| Katalogové číslo | Chladicí kapacita, L35L35 | Chladicí kapacita, L35L50 | Nominální napětí | Počet fází | Frequency | Chladivo |
|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| DEK30BT0B        | 2900W                     | 2250W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK30LT09        | 2900W                     | 2250W                     | 400V             | 3Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK30LT0B        | 2900W                     | 2250W                     | 400V             | 3Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK30NTU9        | 2900W                     | 2250W                     | 460V             | 3Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK30NTUB        | 2900W                     | 2250W                     | 460V             | 3Ph        | 60 Hz     | R134a    |

Table 2/3

| Katalogové číslo | Chladicí kapacita, L35L35 | Chladicí kapacita, L35L50 | Nominální napětí | Počet fází | Frequency | Chladivo |
|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| DEK40BT09        | 3850W                     | 2870W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK40BT0B        | 3850W                     | 2870W                     | 230V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK40LT09        | 3850W                     | 2870W                     | 400V             | 3Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK40LT0B        | 3850W                     | 2870W                     | 400V             | 3Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK40NTU9        | 3850W                     | 2870W                     | 460V             | 3Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK40NTUB        | 3850W                     | 2870W                     | 460V             | 3Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK04CT09        | 410W                      | 240W                      | 115V             | 1Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK04CT0B        | 410W                      | 240W                      | 115V             | 1Ph        | 60 Hz     | R134a    |
| DEK08CT09        | 820W                      | 680W                      | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK08CT0B        | 820W                      | 680W                      | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK08GT09        | 820W                      | 680W                      | 400V, 440V       | 2Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK08GT0B        | 820W                      | 680W                      | 400V, 440V       | 2Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK12CT09        | 1150W                     | 900W                      | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK12CT0B        | 1150W                     | 900W                      | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK12GT09        | 1150W                     | 900W                      | 400V, 440V       | 2Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK12GT0B        | 1150W                     | 900W                      | 400V, 440V       | 2Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK15CT09        | 1550W                     | 1200W                     | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK15CT0B        | 1550W                     | 1200W                     | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK15GT09        | 1550W                     | 1200W                     | 400V, 440V       | 2Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK15GT0B        | 1550W                     | 1200W                     | 400V, 440V       | 2Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |

Table 3/3

| Katalogové číslo | Chladicí kapacita, L35L35 | Chladicí kapacita, L35L50 | Nominální napětí | Počet fází | Frequency | Chladivo |
|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| DEK20CT09        | 2050W                     | 1560W                     | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |
| DEK20CT0B        | 2050W                     | 1560W                     | 115V             | 1Ph        | 50/60 Hz  | R134a    |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.