


OICP panel med dørudvidelsessektion, OIDES



Skabet til operatørbetjeningspanel i aluminium med en hængslet forlængelsesramme, OIDES, har et forhåndsbearbejdet hulmønster for at muliggøre den ønskede fiksering på en svingarm plus en aftagelig frontplade ved en IP 65-beskyttelsesgrad. Forlængelsesrammen øger paneldybden med 55 mm. Komponenter kan let monteres takket være den aftagelige frontplade, men vil også være let tilgængelige ved at åbne den hængslede frontforlængelsesramme. Sidehåndtag på skabet giver mulighed for nem flytning af skabet til den ønskede arbejdsstilling. Aluminiumskabinettet vil sprede mere varme end et kabinet i lakeret stål, hvilket kan eliminere behovet for ekstra ventilation.

FUNKTIONER

Beskrivelse: OICP panel med hængslet dørforlængingsprofil. Det øger OICP-paneldybden 55 mm. Den har gitterprofiler i siderne på dørforlængingsprofilen.

Materiale: Skab og dørudvidelsesprofil: Al Mg Si05.
Bagplade: Al Mg. Hjørner: Al Si12.

Tæthedsgad: IP65.

Overfladebehandling: Skab, udvidelsesprofil og bagplade: Anodiseret aluminium, og hjørner: RAL 7016.

Pakke størrelse: OICP panel med bagplade, dørudvidelsesprofil, eksterne hængsler samt låsesystem.

Materiale: Aluminium
Finish: Struktur Pulvermaling
Farve: Anthracite Gray
Farvekode: RAL 7016

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES343905	345mm	395mm	55mm
OIDES355205	354mm	525mm	55mm
OIDES395205	398mm	525mm	55mm
OIDES414705	415mm	470mm	55mm

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.