

Lodret monteret indendørs klimaanlæg, E-NOX



Denne udendørs lodrette køleenhed, E-NOX, med IP55-NEMA TYPE 4 (4X rustfri stålramme) beskyttelsesgrad, fås i mange forskellige størrelser til forskellige udendørs kølekrav. Det betyder, at den rigtige køleløsning er let at vælge. Køleenheden er nem at installere og kan også leveres i rustfrit stål til barske miljøer.

FUNKTIONER

Avanceret mikroport: Giver brugere mulighed for at konfigurere, om den interne blæser skal forblive aktiv eller deaktiveres, når mikroporten åbnes.

ECO-tilstand: Integreret som standard i hele serien for at optimere energieffektiviteten og reducere strømforbruget.

Omregning af temperaturenhed (°C/°F): Skift problemfrit mellem Celsius og Fahrenheit ved at ændre en enkelt parameter.

Forebyggende vedligeholdelse: Et smart selvstyringssystem overvåger ydeevnen og giver brugerne besked, når vedligeholdelse er påkrævet, hvilket minimerer nedetid.

Servicetilstand: Muliggør en hurtig diagnosticeringskontrol for at kontrollere, at enheden fungerer korrekt.

Håndtering af kondensvand: Alle modeller er udstyret med et eksternt kondensatudledningssystem fra 1000 W og derover. Dette energifrie system eliminerer kondens uden behov for ekstern dræning eller strømforsyning.

Integrerede tætningslister: Fabriksmonterede tætningslister sikrer en perfekt pasform mellem klimaanlægget og det elektriske kabinet, hvilket giver høj IP-beskyttelse og forenkler installationen.

Magnetisk filtermonteringssystem: Forenkler udskiftning af filtre, samtidig med at det slanke, moderne design i E-NOX-serien bevares.

Digital termostat (TX-i40): Giver fuld kontrol og fleksibilitet med et intuitivt interface og avancerede tilslutningsmuligheder. I NOX-serien leveres termostaten med 3 meter kabel med en DIN-skinmetalstøtte til montering i kabinettet, så skærmen er beskyttet mod vand og støv.

Kondensatoroverfladebelægning: Overfladebelægning forhindrer kondensatorfejl på grund af barske miljøer.



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Kølekapacitet, L35L35	Kølekapacitet, L35L50	Nominel spænding	Antal faser	Frequency	Kølemiddel
NOX06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00009	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00000	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20B0E1U00009	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00009	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00009	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX20C0E1U00000	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00000	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20B0E1U00000	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00009	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00009	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A

Table 2/3

Katalognummer	Kølekapacitet, L35L35	Kølekapacitet, L35L50	Nominel spænding	Antal faser	Frequency	Kølemiddel
NOX20C0E1U00009	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00000	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00000	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00009	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00000	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08K0E1C00000	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A

Katalognummer	Kølekapacitet, L35L35	Kølekapacitet, L35L50	Nominel spænding	Antal faser	Frequency	Kølemiddel
NOX12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08K0E1C00009	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06K0E1C00000	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06K0E1C00009	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C

Table 3/3

Katalognummer	Kølekapacitet, L35L35	Kølekapacitet, L35L50	Nominel spænding	Antal faser	Frequency	Kølemiddel
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX20H0E1U00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
NOX40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20H0E1U00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NOX30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Integreret Modbus RTU (RS485) Tilgængelig for alle enheder, der er udstyret med TX-i40 termostaten, hvilket muliggør problemfri integration i industrielle kommunikationsnetværk.

Avanceret sekvensering Gør det muligt for to enheder at fungere i koordineret rækkefølge for belastningsudligning og redundans, hvilket forlænger systemets levetid.

Støjsvag version med valgfri konfiguration med modulerede blæsere for støjsvag drift i boliger eller støjfølsomme erhvervsmiljøer.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug,

fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE