

Vægmonteret aluminiumsskab med enkeltdør, WAS



Serien af vægmonterede aluminiumskabe med en enkelt dør, WAS, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. WAS-serien er ideel til brug i områder med eksponering for korrosion og ugunstige omgivende forhold.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKTIONER

Materiale: Aluminium AIMg3. Skab: 2 mm dør: 2,5 mm monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Skab: Bukket og sømsvejset. Fire M8 x 13 tapskruer til fastgørelse af bundprofiler/monteringsplade. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.

Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte, aftagelige hængsler med låsestift. Venstre- eller højremontering. Indvendige svejsede M6-tappe med monterede dørprofiler MMDP Forsegling sikret af en indsprøjtet, ét stykke polyurethanpakning.

Overholder IP66 | IK 08

Lås: nVent HOFFMAN specialdesign dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje til 800 mm høje skabe. Espagnolette 3-punkts lås til 1.000 mm høje skabe og derover. Andre indsatser er tilgængelige som tilbehør.

Monteringsplade: Monteringspladen er markeret lodret med 10 mm intervaller for nem vandret placering af udstyr. Øverst og nederst er der huller, der letter kabelfastgørelse. Fastgjort på svejsede M8-nitter på bagsiden af skabet. Alle sider fra 800 mm og derover er forstærket med bukkede kanter. Ved at bruge AMG-tilbehøret kan monteringspladens position justeres til en hvilken som helst dybde.

Kabeladgang: Ingen forskruningspladeåbninger som standard for at maksimere forsegling.

Jordforbindelse: M8x18 mm jordingsstuds i kabinet og dæksel, M8-møtrikker, jordskiver og jordmærkater.

Levering: Skab med dør og monteringsplade, dørmonteringsprofiler, dobbelt-bit 3 mm plastknøgle og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover. Jordingsanordninger.

Jordforbindelse: M8x18 mm jordingstappe i skab og låg, M8 møtrikker, jordskiver og jordingsetiketter.

Levering: Skab med dør og monteringsplade, plast dobbelt-bit 3 mm nøgle, og monteringsstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover. Jordingsanordninger.

Body Thickness: 2mm
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035
Dørtykkelse: 2.5mm
Finish: Struktur Pulvermaling
Materiale: Aluminium

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Number of Locking Devices	Panelstørrelse	Vægt
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.