

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger



MERKMALE

Die Höhenverstellung ermöglicht ein effektives Herumführen von Rohren, Kabelschutzrohren, Lüftungskanälen und Kabelrinnen um Hindernisse

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

Material:	Polyethylen;Polypropylen;Stahl
Oberfläche:	Feuerverzinkt
Temperatur:	-45 to 65 °C
Sicherheitsfaktor statische Last:	3:1

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Oberfläche
PSA10CH13	360468	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm	59355mm ²

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Oberfläche
PSA16AH18	360469	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm	91613mm²

Table 2/2			
Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Last
PSA10CH13	360468	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	3 kg	6670N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

