

# nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger



## MERKMALE

Die Höhenverstellung ermöglicht ein effektives Herumführen von Rohren, Kabelschutzrohren, Lüftungskanälen und Kabelrinnen um Hindernisse

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sicherheitsfaktor statische Last:</b> | 3:1                            |
| <b>Temperatur:</b>                       | -45 to 65 °C                   |
| <b>Oberfläche:</b>                       | Feuerverzinkt                  |
| <b>Material:</b>                         | Polyethylen;Polypropylen;Stahl |

## SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge 1 (L1) | Länge 2 (L2) | Höhe (H)     | Breite (W) | Oberfläche           |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| PSA10CH13     | 360468        | 254 mm       | 317.5 mm     | 152 - 330 mm | 203 mm     | 59355mm <sup>2</sup> |
| PSA16AH18     | 360469        | 406 mm       | 483 mm       | 178 - 457 mm | 203 mm     | 91613mm <sup>2</sup> |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | Statische Last |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| PSA10CH13     | 360468        | 2 kg         | 4450N          |
| PSA16AH18     | 360469        | 3 kg         | 6670N          |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

