

# Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 90°



## MERKMALE

Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, vertikal nach unten

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung



Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Feuerverzinkt



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer  | Artikelnummer | Breite (W) | Winkel (a) | A      | B      | C      | D     |
|----------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| CL110X150R90HD | 840600        | 150 mm     | 90 °       | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 80 mm |
| CL110X300R90HD | 840610        | 300 mm     | 90 °       | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 80 mm |
| CL110X450R90HD | 840620        | 450 mm     | 90 °       | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 80 mm |
| CL110X600R90HD | 840630        | 600 mm     | 90 °       | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 80 mm |
| CL110X750R90HD | 840640        | 750 mm     | 90 °       | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 80 mm |
| CL110X900R90HD | 840650        | 900 mm     | 90 °       | 410 mm | 410 mm | 580 mm | 80 mm |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

