

# nVent CADDY Pyramid Universalträger



## MERKMALE

Selbstsichernde Edelstahlmuttern ermöglichen eine anwendungsspezifische Befestigung an der Trägerbasis, einschließlich der einfachen Befestigung von Edelstahlmontageschienen, Gewindestangen oder projektspezifischen Befestigungselementen

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Mit quadratischen Aufnahmen für Montageschienen zur Erstellung eines 12" (305 mm) breiten H-Rahmens (nur PBU16)

Basis besteht aus UV-stabilisiertem thermoplastischem Material

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                         | Polyethylen;Polypropylen;Edelstahl 18-8 (EN 1.4305) |
| <b>Temperatur:</b>                       | -45 to 65 °C                                        |
| <b>Sicherheitsfaktor statische Last:</b> | 3:1                                                 |

## SPEZIFIKATIONEN




| Table 1/2     |               |              |              |          |            |                   |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Länge 1 (L1) | Länge 2 (L2) | Höhe (H) | Breite (W) | Gewindegröße (TS) |
| PBU10M        | 360496        | 254 mm       | 318 mm       | 102 mm   | 201 mm     | M10               |

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge 1 (L1) | Länge 2 (L2) | Höhe (H) | Breite (W) | Gewindegröße (TS) |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------------|
| PBU16M        | 360497        | 406 mm       | 480 mm       | 102 mm   | 201 mm     | M10               |
| PBU6M         | 360495        | 140 mm       | 196 mm       | 102 mm   | 150 mm     | M10               |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Bohrlochanzahl | A      | B     | Oberfläche           | Statische Last |
|---------------|---------------|----------------|--------|-------|----------------------|----------------|
| PBU10M        | 360496        | 2              | 218 mm |       | 59355mm <sup>2</sup> | 4450N          |
| PBU16M        | 360497        | 2              | 165 mm |       | 91613mm <sup>2</sup> | 6670N          |
| PBU6M         | 360495        | 3              | 114 mm | 57 mm | 26452mm <sup>2</sup> | 1330N          |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

