

Telescoping Pipe Stand



The nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is an adjustable and flexible solution for supporting horizontal pipe runs using a traditional V-Saddle or bolt flange attachment method. The design ensures a faster installation that quickly adapts to a variety of pipe sizes and heights from the floor. The unique V-bolt fastener—with built in nVent CADDY Rod Lock Technology and flange attachment tabs—can adapt to a large range of bolt patterns, sizes and pipe diameters, ultimately reducing inventory and the amount of components needed with over two-thirds savings. Offering a complete out-of-the-box assembly, the nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is a contemporary solution for pipe runs.

MERKMALE

Supports and fastens low-to-the-ground horizontal pipe runs

Telescoping post provides fast vertical height adjustment

Designed to minimize fabrication and reduce installation time of a complete stand compared to traditional methods

Integrated weep hole at bottom of stand provides drainage for condensation

Includes four holes for anchoring base to floor

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	A	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E	G	Lochgröße (HS)	Statische Last	Stückgewicht
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg




ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

When insulating pipe install V-bolt after insulation.

Telescoping pipe stand can accommodate pipes up to 24" when v-bolt is removed. Installer must determine weight of the pipe and proper spacing when supporting larger sizes.

2:1 safety factor used for metric Static Load. 3.5:1 safety factor used for imperial Static Load.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

