

# SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr



## MERKMALE

Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen

Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr

Positioniert Rohr 1-1/2" (38 mm) über der Montageoberfläche und beseitigt so den Bedarf für Abstandsblöcken aus Holz oder Betonplatten

Kann sowohl in vertikalen als auch horizontalen Positionen auf Beton, Stahl und Holz montiert werden

Erfüllt die stringente Anforderung UL® 203 zum Aufwärtsdruck

UL® listed als Trageelement und Rohrniederhalter

Entspricht den Anforderungen an statische Lasten gemäß NFPA® 13

Montageschrauben beigelegt

Kann mit der hinteren Mutter 3TW auf Verbundholzträgerinstallationen verwendet werden

**Oberfläche:** Vorverzinkung

**Material:** Stahl



## SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Lochgröße (HS) | A      | B      | C       |
|---------------|---------------|-------|----------------|--------|--------|---------|
| SOSR125       | 597807        | 32    | 5.1 mm         | 84 mm  | 92 mm  | 25.4 mm |
| SOSR075       | 597805        | 20    | 5.1 mm         | 68 mm  | 92 mm  | 25.4 mm |
| SOSR150       | 597808        | 40    | 5.1 mm         | 98 mm  | 114 mm | 25.4 mm |
| SOSR100       | 597806        | 25    | 5.1 mm         | 75 mm  | 94 mm  | 25.4 mm |
| SOSR200       | 597809        | 50    | 5.1 mm         | 102 mm | 133 mm | 25.4 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke (T) | Hängerabstand |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| SOSR125       | 597807        | 1.61 mm   | 1.95 m Max    |
| SOSR075       | 597805        | 1.3 mm    | 1.65 m Max    |
| SOSR150       | 597808        | 1.61 mm   | 2.1 m Max     |
| SOSR100       | 597806        | 1.3 mm    | 1.8 m Max     |
| SOSR200       | 597809        | 1.61 mm   | 2.4 m Max     |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

