

Sehr belastbare Tragschiene, CBU

Diese sehr belastbare Tragschiene für die Montage von schweren Bauteilen wie Transformatoren wird mit T-förmigen Gleitbolzen geliefert und ist mit Schlitzlöchern für die Montage in jeder beliebigen Position innerhalb des Schrankes ausgestattet.

MERKMALE

Beschreibung: Sehr belastbare Tragschiene für den Einbau schwerer Komponenten wie Transformatoren. Werden mit T-förmigen Schiebelbolzen geliefert und ausgebrochenen Löchern, um der Breite oder der Tiefe nach in den Schrank montiert zu werden.

Material: 2,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Befestigungsmaterial und vier T-förmigen Gleitbolzen.

Dicke: 2.5mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Baustahl
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Baustahl
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Baustahl
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Baustahl
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Baustahl
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Maximale Belastung angegeben je Schiene.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.