

Kabelklemmen, CAC

Die Kabelklemmen sichern die Kabel in Einbaulage und verringern äußere Belastungen, wodurch eine Beschädigung der Anlage vermieden wird.


MERKMALE

Beschreibung: Zur Sicherung eingeführter Kabel auf den Kabelabfangschienen CAB und CABP. Hält das Kabel in Position und fängt das Gewicht ab.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 25 Klemmen.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAB/CABP hinzu, um die Kabelklammern CAC montieren zu können.



Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Kabeldurchmesserbereich
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	18 – 22mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	38 – 42mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	34 – 38mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	26 – 30mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	58 – 64mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	30 – 34mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE