

Edelstahl Teilbodenplatten, CBPS

Eine Teilbodenplatte bietet eine flexible Verkabelungslösung, einzelne Kabelverschraubungen sind dann nicht mehr notwendig. Der Schutzgrad wird durch eine separate Dichtung beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Ersetzen die einteilige Standard Bodenplatte und ermöglicht eine direkte Kabeleinführung. Um höchste Dichtigkeit zu erreichen sind die Bodenblech Dichtungen BG01 zu verwenden.

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl.

Bodenbleche: 1,5 mm.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Set von 2 Teilbodenplatten.

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Gebürstet

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 304

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Material
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 304

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für 1200 mm & 1600 mm breite Schränke werden 2 Stück 600 mm & 2 Stück 800 mm breite Bodenplatten benötigt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE