

EuropacPRO19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ SNCF, EMV geschirmte Version, 3HE, 36TE, 320 mm

KATALOGNUMMER

21500-069

Geschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen
gemäß SNCF-Standard, für CompacPCI-Anwendungen.

MERKMALE

SNCF gelistet, EuropacPRO-fer, getestet nach NF F 61-005
und NF F 60-002

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden
(getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische
Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Die seitliche Führung laut NFF Norm erleichtert das
Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-
)Gestell Die doppelte 19"-Ansraubposition gibt
zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).





IP 20 gemäß IEC 60529

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei
2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit
geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach
VG 95373 Teil 15

Aluminium

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen
oder Abmessungen verfügbar.

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung



PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 36HP

Anzahl Verpackungen: 1



Zur Montage: Rückwandplatine

Leiterplattentiefe: 160mm

Typ Dichtung: Textil EMV

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Griff enthalten: Ja

Befestigung: Gestell

Entspricht: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Tiefe: 320mm

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Statische Last: 15kg

Bruttogewicht: 1.929kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

fer = ferroviaire = französische Eisenbahnen, 1 T = 4 TE = 20,32 mm Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl, 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Ausführung in 9 T auf Anfrage; Testberichte online verfügbar.

Farbe der Führungsschienen gemäß IEEE 1101.10 rot = Platz für CPU-Board; grau = Platz für Peripherie-Boards; grün = Platz für CompactPCI 19"-Netzteile mit 0,1-Zoll-Versatz.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE