

Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar



U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.

MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)

- Zubehörtyp:** Frontplatte
Tiefe (D): 2.5mm
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Material: Aluminium
Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte ohne Griff



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2						
Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-608	3U	28HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-599	3U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-600	3U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-601	3U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-605	4U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-606	4U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-607	4U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-604	6U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-602	6U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-603	6U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert
20848-696	6U	28HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/2						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV- Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
20848-608	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4m m	141.9m m
20848-599	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4m m	213mm
20848-600	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4m m	319.7m m
20848-601	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4m m	426.4m m
20848-605	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9m m	213mm
20848-606	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9m m	319.7m m
20848-607	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9m m	426.4m m
20848-604	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8m m	426.4m m
20848-602	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8m m	213mm
20848-603	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8m m	319.7m m
20848-696	Leitend	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8m m	141.9m m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.



WARNING

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

