

Frontplatte mit IEL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 6 HE, Frontbaugruppe. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Material: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschreibung
20848-592	4HP	1	IEL	Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-598	12HP	1	IEL	Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-594	6HP	1	IEL	Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-596	8HP	1	IEL	Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-597	10HP	1	IEL	Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV- Schirmun g	Höhe (H)	Höhe Gestell	Breite (W)
20848-592	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	20mm
20848-598	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	60.6m m
20848-594	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	30.1m m
20848-596	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	40.3m m
20848-597	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	50.5m m

DIAGRAMME

6 U



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE