


# Frontplatte für PMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff



U-förmige Frontplatte mit Ausbruch für PMC. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

### MERKMALE

nach IEEE P1386, PCI Mezzanine Card

Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module

Für Standard-E/A-Mezzanin-Module, die an Carrier-Karten angeschlossen werden

PMC = PCI Mezzanine Card

FPGA = Field Programmable Gate Array

U-Profil-Frontplatte 3 HE, 4 TE, mit Textildichtung

EMV-Abschirmung für Frontplatte und Abdeckungen für Ausschnitte der Frontplatte

- EMV-Schirmung: Ja
- Material: Aluminium
- Produkttyp: Frontplatte
- Breite Gestell: 4HP
- Typ: Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

### SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/2     |              |                     |          |                     |              |                   |
|---------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|
| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
| 20836-460     | 3U           | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20836-461     | 6U           | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |

| Table 2/2     |                      |                           |                      |
|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Entspricht                | Oberfläche           |
| 20836-460     | Leitend              | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | Eloxiert, Passiviert |
| 20836-461     | Leitend              | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | Eloxiert, Passiviert |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.