

310M Universal-Trägerklammer, Breitflansch, M12 Loch, Gewinde, 31,8 mm Max. Flansch



KATALOGNUMMER

310M12

MERKMALE

Universalträgerklammer für starke Träger



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 388890

Material: Gusseisen

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Lochgröße (HS): 12 mm

Lochtyp: Mit Gewinde

Flanschstärke (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm


Drehmoment (TQ): 15 N·m

Statische Last 1 (F1): 4200N

Statische Last 2 (F2): 3300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

