

# Einstellbarer I-Träger-Adapter, 6–19 mm Flansch, 100–365 mm Träger, verzinkt

## KATALOGNUMMER

### CSBS4N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

## MERKMALE

Keine losen Einzelteile

Keine Montage erforderlich

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Getestet nach FM® Spezifikation



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 404131

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Flanschstärke (FT): 6 - 19 mm

A: 100 - 365 mm

Stangengröße 1 (RS1): 3/8"

Stangengröße 2 (RS2): 1/2"

Höhe (H): 67 mm

Breite (W): 92 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Befestigung an der Baustruktur und an dem Aussteifungselement ist nicht enthalten.

| Belastung nach FM |                                                                       |          |          |          |                              |          |          |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| Teilenummer       | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen |          |          |          |                              |          |          |          |
|                   | Rechtwinklig zur Gebäudestruktur                                      |          |          |          | Parallel zur Gebäudestruktur |          |          |          |
|                   | 30°- 44°                                                              | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44°                     | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBS3             | 5240 N                                                                | 9830 N   | 12580 N  | 13070 N  | 3640 N                       | 6130 N   | 9250 N   | 13380 N  |
| CSBS4             | 5240 N                                                                | 9830 N   | 12580 N  | 13070 N  | 3640 N                       | 6130 N   | 9250 N   | 13380 N  |
| CSBS5             | 5420 N                                                                | 9510 N   | 11470 N  | 12760 N  | 4890 N                       | 8090 N   | 9740 N   | 11920 N  |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

