

nVent CADDY EZ Riser



Die nVent CADDY EZ Riser ist eine Mehrzweckklemme zur Sicherung und Unterstützung vertikaler Rohrverläufe. Diese Universallösung kann in verschiedenen zugelassenen Ausrichtungen installiert werden und dient als Standleitung bei Standardmontage, Abstandsmontage oder Montage in engen Bereichen – eine waschechte 3-in-1-Lösung. Die nVent CADDY EZ Riser ist sofort einsatzbereit und verfügt über vorgebohrte Gewindestangenlöcher zur Abstandsmontage sowie Markierungen zur einfachen Entfernung der Laschen in Bereichen, in denen Steigleitungsschellen normaler Größe nicht passen.

Bauunternehmer profitieren von einer vereinfachten Materialhandhabung mit einer multifunktionalen Schelle, die verschiedene Ausrichtungen ermöglicht und selbst bei gekürzten Laschen die Zulassungskriterien weiterhin erfüllt.

MERKMALE

Dank der gezahnten Flanschschraubenköpfe ist nur ein Werkzeug zum Festziehen erforderlich

Installation ist bis zu 60 % schneller als mit Standard-Steigleitungsschellen

Durch die zwei zusätzlichen Schraubenlöcher kann die Schelle auch einfach mit Gewindestangen an der Wand befestigt werden

Es müssen keine zwei Produktfamilien für Standardschellen und Schellen für enge Bereiche bevorratet werden

Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	A	B	C	Statische Last
EZR0050	179225	21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm	22.2 mm	1100N



Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	A	B	C	Statische Last
EZR0075	179226	26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm	22.2 mm	1100N
EZR0100	179227	33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm	22.2 mm	1100N
EZR0125	179228	42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm	22.2 mm	1100N
EZR0150	179229	48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm	22.2 mm	1100N
EZR0200	179230	60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm	25.4 mm	1100N
EZR0250	179231	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm	1735N
EZR0300	179232	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm	2400N
EZR0400	179234	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm	3600N
EZR0500	179235	141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm	38.1 mm	5200N
EZR0600	179236	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm	6900N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schelle ist für Stahlrohre konzipiert und muss unter einer Kupplung oder einer Scherlasche montiert werden, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen sind.

Zur Montage ist ein geeignetes Werkzeug zu verwenden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

