

Heavy-Duty Rohrschelle



MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

Material: Stahl
Oberfläche: Lackiert, Eisen(III)-oxid

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Lochgröße (HS)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
SSG022RO	574600	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm	20mm
SSG028RO	574610	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm	20mm
SSG0359RO	574725	355 - 363 mm		22 mm	20 mm	80mm
SSG035RO	574620	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm	40mm
SSG043RO	574630	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm	40mm
SSG049RO	574640	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm	40mm
SSG061RO	574650	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm	40mm
SSG077RO	574660	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm	40mm
SSG090RO	574670	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm	40mm
SSG115RO	574680	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm	60mm
SSG141RO	574685	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm	60mm
SSG170RO	574690	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm	60mm


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/D N	Lochgröße (HS)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
SSG222RO	574700	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm	80mm
SSG276RO	574710	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm	80mm
SSG327RO	574720	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm	80mm
SSG410RO	574730	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm	80mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Breite (W)	Dicke (T)	A
SSG022RO	574600	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG0359RO	574725	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG035RO	574620	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	1800N	40 mm	4 mm	97 mm
SSG077RO	574660	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090RO	574670	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115RO	574680	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141RO	574685	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170RO	574690	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG222RO	574700	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276RO	574710	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327RO	574720	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410RO	574730	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf einen kompletten Satz Schwerlast-Rohrschellen, die mit den angegebenen Schrauben nach ISO 4014 und den entsprechenden Sechskantmutter nach ISO 4032 befestigt sind (weitere Informationen finden Sie in der Norm SSG 7075E).



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

