

# Selbstschneidender Kabelbinder von nVent CADDY



Der selbstschneidende Kabelbinder nVent CADDY ist eine vielseitige, werkzeuglose Datenkommunikationslösung zum Bündeln vieler Kabel. Dieses einfache, aber innovative Produkt verfügt über ein integriertes Schneidmesser für eine sichere Befestigung sowie ein sicheres und sauberes Abtrennen. Der selbstschneidende Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon vom Typ 6/6 verfügt über eine robuste Zugfestigkeit von 50 lb/22 kg.

## MERKMALE

Beseitigt scharfe Kanten und schützt freiliegende Haut vor Schnittverletzungen bei der Installation

Zum Schneiden per Twist-Lock, keine Schneidwerkzeuge erforderlich

Verschiedene Farben, einschließlich einer schwarzen, UV-geschützten Version für spezifische Anforderungen

RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Halogenfrei

cULus gelistet nach UL 62275/CSA C22.2 Nr. 62275, UL-zertifiziert nach IEC 62275

**Entspricht:** IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)





## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer  | Artikelnummer | Material                         | Farbe   | Länge (L)   | Breite (W) | Installationstemperatur | Betriebstemperatur |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
| CADTIESC11CBAP | 601000        | Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310) | Schwarz | 279.4m<br>m | 4.32 mm    | 0 °C Min                | -20 to 85 °C       |
| CADTIESC11CNAP | 601001        | Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310) | Natur   | 279.4m<br>m | 4.32 mm    | 0 °C Min                | -20 to 85 °C       |
| CADTIESC14CBAP | 601009        | Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310) | Schwarz | 355.6m<br>m | 4.32 mm    | 0 °C Min                | -20 to 85 °C       |
| CADTIESC14CNAP | 601010        | Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310) | Natur   | 355.6m<br>m | 4.32 mm    | 0 °C Min                | -20 to 85 °C       |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                         | Farbe   | Länge (L) | Breite (W) | Installationstemperatur | Betriebstemperatur |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|-------------------------|--------------------|
| CADTIESC8CBAP | 601018        | Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310) | Schwarz | 203.2m    | 4.32 mm    | 0 °C Min                | -20 to 85 °C       |
| CADTIESC8CNAP | 601019        | Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310) | Natur   | 203.2m    | 4.32 mm    | 0 °C Min                | -20 to 85 °C       |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

