

Universal Befestigungselement, Strut Montageschienen Aussteifung



MERKMALE

Drill Hole Depth represents the maximum depth and should be adjusted based on the thickness of product being fixed.

Alle Schraubenköpfe haben die gleiche Schlüsselgröße, somit wird ein Wechsel der Werkzeuge vermieden.

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Breite (W)	Dicke (T)	A	B
CSBUS1	404568	14.3 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm
CSBUS2	404569	20.6 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	C	D	E
CSBUS1	404568	40.6 mm	50.8 mm	66 mm
CSBUS2	404569	40.6 mm	50.8 mm	66 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Strut Montageschiene ist auf +/- 25 mm der gemessenen Länge zuzuschneiden.

Belastung nach FM					
Teilenummer	Aussteifung	Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Montageschiene	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Montageschiene	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

