


# Luftleitblech, mit U-Frontplatte, schirmbar (Textildichtung), Textil



Das Luftleitblech mit U-förmiger Frontplatte deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht. Die U-förmige Frontplatte ist für die Befestigung einer EMV-Textildichtung vorbereitet.

## MERKMALE

Das Luftleitblech verhindert, dass Luft durch leere Slots entweicht

Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberfläche:</b>     | Eloxiert; Passiviert                                                  |
| <b>Material:</b>       | Aluminium                                                             |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Produkttyp:</b>     | Luftschottblech                                                       |
| <b>Typ:</b>            | Mit Frontplatte                                                       |



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Tiefe | EMV-Schirmung      | Breite Gestell | Passt zu                  |
|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 20848-728     | 3U           | 1                   | 160mm | Nein (nachrüstbar) | 4HP            | Baugruppenträger, Gehäuse |
| 20848-729     | 3U           | 1                   | 220mm | Nein (nachrüstbar) | 4HP            | Baugruppenträger, Gehäuse |
| 20848-736     | 6U           | 1                   | 160mm | Nein (nachrüstbar) | 4HP            | Baugruppenträger, Gehäuse |
| 20848-737     | 6U           | 1                   | 220mm | Nein (nachrüstbar) | 4HP            | Baugruppenträger, Gehäuse |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.