


On Board Rack, 6 HE, 36 HP

KATALOGNUMMER

10170-013

Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.



MERKMALE

Für mobile Bahnanwendungen.

Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit

Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)

Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden

Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal

Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.

Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)

Edelstahlschweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern



PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Onboard-Gestell

Höhe Gestell: 6U

Höhe: 290mm

Breite Gestell: 36HP

Breite: 252.65mm

Anzahl Verpackungen: 1

Entspricht: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Tiefe: 341.8mm

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Edelstahl

Produkttyp: Gestell

Statische Last: 25kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE