


Frontplatten-Satz, geschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig



KATALOGNUMMER

20848-601

U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.

MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)



PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Zubehörtyp: Frontplatte

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Befestigung: Mit Scharnier, unten

Typ Dichtung: Textil EMV

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Höhe (H): 128.4mm

Produkttyp: Frontplatte


Breite (W): 426.4mm

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand ($> 135^\circ$) aushängen.

DIAGRAMME



WARNING

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

zum Tod führen

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

zur Fc
Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE