


EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für Bahnanwendungen, schirmbar mit EMV-Dichtung, Typ SNCF

Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß des SNCF-Standards



MERKMALE

SNCF gelistet, EuropacPRO-fer, getestet nach NF F 61-005 und NF F 60-002

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Die seitliche Führung laut NFF Norm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).

IP 20 gemäß IEC 60529

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Aluminium

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Entspricht:	IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
EMV-Schirmung:	Nein
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub
Statische Last:	15kg



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Rückwandplatine	220mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ Dichtung	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Zertifizierungen
21500-027	Textil EMV	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS, SNCF
21500-029	Textil EMV	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS, SNCF
21500-067	Textil EMV	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS
21500-070	Textil EMV	5g (force)	Ja	Gestell	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Fer = ferroviaire = französische Eisenbahnen, 1 T = 4 TE = 20,32 mm Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl, 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.