


Führungsschiene Mehrteilig, Aluminium/Kunststoff-Profil in der Mitte



Führungsschienen Mittelteil für individuelle mehrteilige Führungsschienen aus Kunststoff oder Aluminiumprofil. Geeignet für Endstücke vom Typ Standard, Zubehör, 4,4-Zoll und Endstücke mit Codierung.

MERKMALE

Mittelteil zur Montage von Führungsschienen mit 2 mm Nutbreite

2 Kunststoffendstücke sind erforderlich; diese werden auf beide Enden des mittleren Profils aufgeschoben

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp: Führungsschiene
Typ: Mittelteil



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Farbe	Material	Anzahl Verpackungen	Passt zu
34560-891	160mm	2	Silber	Aluminium	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34560-892	220mm	2	Silber	Aluminium	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34560-893	280mm	2	Silber	Aluminium	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34560-900	1000mm	2	Silber	Aluminium	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-891	160mm	2	Grau	PVC	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-892	220mm	2	Grau	PVC	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub

Katalognummer	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Farbe	Material	Anzahl Verpackungen	Passt zu
34564-893	280mm	2	Grau	PVC	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
34564-900	1000mm	2	Grau	PVC	1	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub

Table 2/2		
Katalognummer	Oberfläche	Farbcode
34560-891	Eloxiert	
34560-892	Eloxiert	
34560-893	Eloxiert	
34560-900	Eloxiert	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in der Lieferlosgröße (LLG). Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Eine Führungsschiene besteht aus einem Paar Kopfstücken und einem Profilstück.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.