

Frontplatte mit IEL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 6 HE, Frontbaugruppe. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

MERKMALE

- Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
- Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
- Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
- Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

- Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert
- Material:** Aluminium
- Produkttyp:** Frontplatte
- Typ:** Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2						
Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Griffty p	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschreibung
20848-592	4HP	1	IEL	Anschaubbare Front, Anschaubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-594	6HP	1	IEL	Anschaubbare Front, Anschaubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-596	8HP	1	IEL	Anschaubbare Front, Anschaubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-597	10HP	1	IEL	Anschaubbare Front, Anschaubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert
20848-598	12HP	1	IEL	Anschaubbare Front, Anschaubbare Rückseite IO	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV- Schirmun g	Höhe (H)	Höhe Gestell	Breite (W)
20848-592	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	20mm
20848-594	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	30.1m m
20848-596	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	40.3m m
20848-597	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	50.5m m
20848-598	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Ja	261.8m m	6U	60.6m m

DIAGRAMME

6 U



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.