

# Frontplatte mit IEL-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 6 HE, Frontbaugruppe. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

## MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

**Material:** Aluminium  
**Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert  
**Produkttyp:** Frontplatte  
**Typ:** Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp | Befestigung                                     | Typ Dichtung | Frontbeschreibung |
|---------------|----------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 20848-592     | 4HP            | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-598     | 12HP           | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-594     | 6HP            | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-596     | 8HP            | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-597     | 10HP           | 1                   | IEL      | Anschraubbare Front, Anschraubbare Rückseite IO | Textil EMV   | Eloxiert          |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche<br>Rückseite | Behandelte<br>Kanten | Entspricht                                                           | EMV-<br>Schirmun<br>g | Höhe<br>(H) | Höhe<br>Gestell | Breite<br>(W) |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 20848-592     | Geätzt                  | Nein                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10,<br>IEC 60297-3-103,<br>IEEE 1101.1/11 | Ja                    | 261.8m<br>m | 6U              | 20mm          |
| 20848-598     | Geätzt                  | Nein                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10,<br>IEC 60297-3-103,<br>IEEE 1101.1/11 | Ja                    | 261.8m<br>m | 6U              | 60.6m<br>m    |
| 20848-594     | Geätzt                  | Nein                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10,<br>IEC 60297-3-103,<br>IEEE 1101.1/11 | Ja                    | 261.8m<br>m | 6U              | 30.1m<br>m    |
| 20848-596     | Geätzt                  | Nein                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10,<br>IEC 60297-3-103,<br>IEEE 1101.1/11 | Ja                    | 261.8m<br>m | 6U              | 40.3m<br>m    |
| 20848-597     | Geätzt                  | Nein                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10,<br>IEC 60297-3-103,<br>IEEE 1101.1/11 | Ja                    | 261.8m<br>m | 6U              | 50.5m<br>m    |

## DIAGRAMME

6 U



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**