

Unterputz-Kanalpositionierungsklemme für 20- bis 25-mm-Kanäle

KATALOGNUMMER

CPC



Die nVent CADDY In-Wand-Kabelrohr-Positionierklemme ist eine intuitive, werkzeug- und schraubenlose Lösung zur schnellen und sicheren Positionierung von 20 bis 25 mm-Rohren auf nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen. Ideal für Trockenbauinstallationen, die stattfinden, bevor die Elektriker vor Ort sind, um Elektrodosen zu verdrahten – allgemein bekannt als „Hockeyschläger“-Installationen.

MERKMALE

Schnelles, einrastendes Design

Seitliche Anpassbarkeit bis zum festen Einrasten in vorgebohrten Löchern der nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen

Bohrungen auf jeder Seite zur optionalen Verschraubung mit dem nVent CADDY teleskopischen Schraubpistolen-Anschlussdosenstreifen

Kompatibel mit den starren und flexiblen 20 und 25 mm-Rohren

Reduzierte Breite zur Aufnahme von Rohrleitungsabständen von nur 25 mm für besonders beanspruchte Bereiche

Raucharm und halogenfrei

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 188220



Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)

Länge (L): 51 mm

Höhe (H): 43 mm

Breite (W): 53 mm

Außendurchmesser (OD): 20 - 25 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

