

# nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall, 15 Kabel

## KATALOGNUMMER

### KLICK15



Der nVent CADDY Sammelhalter aus Metall mit Funktionserhalt ist eine vielseitige Halterung zur Befestigung mittelgroßer Kabelbündel in beengten Räumen, wie z. B. oberhalb von abgehängten Decken. Der Sammelhalter eignet sich für Installationen mit Funktionserhalt, sowohl mit Direktbefestigung als auch mit herkömmlicher Verankerung. Bei der Decken- und Wandmontage bietet der einzigartige, werkzeuglose Schließmechanismus, der ohne Leiter oder Arbeitsbühne sicher vom Boden aus betätigt werden kann enorme Vorteile durch Zeiteinsparung. Mit seiner kurzen Bauweise und Konformität mit DIN 4102-12 ist der nVent CADDY KLICK eine ideale Lösung für Anwendungen in den Bereichen Elektroinstallation und Netzwerktechnik.

## MERKMALE

E30 bis E90 Klassifizierung gemäß DIN 4102-12

Kompatibel mit Direktbefestigung und traditioneller Verankerung

Erfordert nur einen Nagel pro Halter

Wiederverwendbar nach fehlgeschlagenem Setzvorgang

Einzigtiger Schließmechanismus kann sicher vom Boden aus betätigt werden

Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung der Kabelisolierung

Sofort einsatzbereit, kein Biegen erforderlich!

Zu 100 % aus recycelbaren Materialien hergestellt



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 182061

Material: Stahl

Oberfläche: Vorverzinkung

Lochgröße 1 (HS1): 4.8 mm

Lochgröße 2 (HS2): 7.4 mm

Lochgröße 3 (HS3): 11mm

Länge (L): 51mm

Höhe (H): 42 mm

Breite (W): 40 mm

Kabelkapazität: 15

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kabelkapazität gilt für Kabel mit einem Durchmesser von 9 mm.

\* Feuerwiderstandsklasse R30-R120 für die Konstruktion von Verankerungen unter Brandbeanspruchung. Für eine Direktbefestigung mit Funktionserhalt sind die Vorgaben des ABP zu beachten.



Die Produkte wurden gemäß den zum Zeitpunkt der Prüfung aktuellen MPA-Prüfanweisungen an einer gegossenen Betonplatte getestet.



Weitere Informationen finden Sie im AbP.

Der Brandtest wurde mit den aufgeführten Kabeltypen durchgeführt. Ein gleichwertiges halogenfreies Sicherheitskabel kann gemäß den nationalen Richtlinien verwendet werden.

Der Brandtest wurde mit den aufgeführten Kabeltypen durchgeführt. Ein gleichwertiges halogenfreies Sicherheitskabel kann gemäß den nationalen Richtlinien verwendet werden.

## DIAGRAMME





## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

