

Universal-Aussteifung 8" Rohr, DN200, verzinkt

KATALOGNUMMER

CSB0800N



Die nVent CADDY Universal-Aussteifung ist eine innovative, vielseitige Lösung, die eine seismische Aussteifung für abgehängte Rohrleitungen bietet. Dank des einzigartigen Schlitzlochmusters für eine einfache aufsteckbare Installation können Installateure das Risiko und die Unannehmlichkeiten loser Einzelteile vermeiden. Sie ist somit die ideale Wahl für Sicherheit und Konformität am Arbeitsplatz.

MERKMALE

Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion

Funktioniert mit Rohren von 1–2" Durchmesser und verringert so Lagerbestände

Funktioniert mit einer ungelochten Strutmontageschiene vom Typ A mit einer Dicke von 2,5 mm oder mehr als Aussteifungselement

Erfüllt die Anforderungen von NFPA®-13 und CEN/TS 1755:2021 für seismische Aussteifungen

Getestet nach FM®-Spezifikation

Die FM-Spezifikation wurde mit folgenden Versteifungsstäben geprüft: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 404119

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße, Sollwert (Ø): 8"

Rohrgröße, Sollwert: 203.2 mm

Gusseisen: 203.2mm

NB/DN: 200

Stützenrohrgröße: 1" - 2"

Stütze NB/DN: 25 - 50 mm

Breite (W): 38 mm

A: 91 mm

B: 33 mm

C: 31 mm

D: 331 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Getestet nach FM®-Spezifikationen für 1 1/2" bis 4" Gussrohre.


Lastangaben für Sch 10 können auch für AS 1074 Medium, GB/T 3091, EN 10255 (Medium oder Heavy) und JIS G3452 Rohre angewendet werden.

Lastangaben für Sch 40 können auch für AS 1074 Heavy, GB/T 3091, EN 10255 (Heavy) und JIS G3454 Rohre angewendet werden.

Lastangaben für FM-zugelassene dünnwandige Stahlrohre können auch für AS 1074 Lightwall, EN 10255 L, EN 10220 und GB/T 8163 Rohre angewendet werden.

FM-zugelassen mit einer ungelochten Strutmontageschiene vom Typ A mit einer Dicke von 2,5 mm oder mehr als Aussteifungselement

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

