

EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen

Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation



SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
12EM58S1	179820	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N	
12EM912S1	179830	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N	
16EM1318	173745	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N	UL, cUL
16EM24	171740	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
16EM58	171490	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
16EM912	173570	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
20EM24	171800	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
20EM58	171950	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
20EM912	173580	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
24EM24	171960	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
24EM58	171970	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
24EM912	173590	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
32EM24	173600	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
32EM58	173610	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
32EM912	173620	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N	ITB
6EM58	171750	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N	
812EM1318	160075	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N	cUL, UL
812EM24	160120	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N	ITB
812EM58	160130	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N	ITB
812EM912	160140	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N	ITB

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
8EM24S1	179780	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N	
8EM58S1	179790	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N	
8EM912S1	179800	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N	



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

